


SOVERT

MEDIK-Q UNI OP

Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s opálovým krytem – CRI 90





OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nastmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE

POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVISTĚ



Typ produktu

MEDIK-Q UNI OP

bílá, UGR≤22

		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu					
		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 OPAL	↑	23	2671	115	3.9	592	2202600	2202610	2202603	2202604	2202613	2202614
MEDIK-Q UNI 3600/940 OPAL		29	3211	113	3.9	592	2203600	2203610	2203603	2203604	2203613	2203614
MEDIK-Q UNI 4300/940 OPAL		35	3837	110	3.9	592	2204600	2204610	2204603	2204604	2204613	2204614
MEDIK-Q UNI 5000/940 OPAL	4 v 1	41	4460	110	3.9	592	2205600	2205610	2205603	2205604	2205613	2205614
MEDIK-Q UNI 4500/940 OPAL	↑	36	4002	110	3.9	592	2264600	2264610	2264603	2264604	2264613	2264614
MEDIK-Q UNI 5100/940 OPAL		42	4551	109	3.9	592	2265600	2265610	2265603	2265604	2265613	2265614
MEDIK-Q UNI 5700/940 OPAL		46	5084	109	3.9	592	2206600	2206610	2206603	2206604	2206613	2206614
MEDIK-Q UNI 6500/940 OPAL		54	5800	108	3.9	592	2266600	2266610	2266603	2266604	2266613	2266614
MEDIK-Q UNI 7200/940 OPAL		58	6382	109	3.9	592	2207600	2207610	2207603	2207604	2207613	2207614
MEDIK-Q UNI 7900/940 OPAL	6 v 1	64	6994	109	3.9	592	2208600	2208610	2208603	2208604	2208613	2208614
MEDIK-Q UNI 8800/940 OPAL		76	7520	99	3.9	592	2209600	2209610	2209603	2209604	2209613	2209614
MEDIK-Q UNI 9800/940 OPAL		89	8685	98	3.9	592	2210600	2210610	2210603	2210604	2210613	2210614

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

MEDIK-Q UNI OP

černá, UGR≤22


	Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu					
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 OPAL BLACK	23	2671	115	3.9	592	2212600	2212610	2212603	2212604	2212613	2212614
MEDIK-Q UNI 3600/940 OPAL BLACK	29	3211	113	3.9	592	2213600	2213610	2213603	2213604	2213613	2213614
MEDIK-Q UNI 4300/940 OPAL BLACK	35	3837	110	3.9	592	2214600	2214610	2214603	2214604	2214613	2214614
MEDIK-Q UNI 5000/940 OPAL BLACK	41	4460	110	3.9	592	2215600	2215610	2215603	2215604	2215613	2215614
MEDIK-Q UNI 4500/940 OPAL BLACK	36	4002	110	3.9	592	2274600	2274610	2274603	2274604	2274613	2274614
MEDIK-Q UNI 5100/940 OPAL BLACK	42	4551	109	3.9	592	2275600	2275610	2275603	2275604	2275613	2275614
MEDIK-Q UNI 5700/940 OPAL BLACK	46	5084	109	3.9	592	2216600	2216610	2216603	2216604	2216613	2216614
MEDIK-Q UNI 6500/940 OPAL BLACK	54	5800	108	3.9	592	2276600	2276610	2276603	2276604	2276613	2276614
MEDIK-Q UNI 7200/940 OPAL BLACK	58	6382	109	3.9	592	2217600	2217610	2217603	2217604	2217613	2217614
MEDIK-Q UNI 7900/940 OPAL BLACK	64	6994	109	3.9	592	2218600	2218610	2218603	2218604	2218613	2218614
MEDIK-Q UNI 8800/940 OPAL BLACK	76	7520	99	3.9	592	2219600	2219610	2219603	2219604	2219613	2219614
MEDIK-Q UNI 9800/940 OPAL BLACK	89	8685	98	3.9	592	2220600	2220610	2220603	2220604	2220613	2220614

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strnivatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



MEDIK-Q 5000/840 41W

typ světla	mA	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	350	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	300	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	250	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	200	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MEDIK-Q 7900/840 64W

typ světla	mA	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	550	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	500	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	450	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	400	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	350	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	300	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

930

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)
kód: 2299980



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opálový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opálový difuzor